

蠕动泵软管

硅胶管:柔软、微透明、内壁光滑,低蛋白吸附、低析出,适用温度范围-51~238°C。

另有多种材料软管供选择。

蠕动泵软管技术参数

微小流量型软管

管号	0.13×0.9	0.51×0.9	0.76×0.85	1.52×0.85	2.06×0.85	3.17×0.85	0.5×0.8	1×1	2×1	2.4×0.8	3×1
软管截面 (比例1:1)											
壁厚(mm)	0.9		0.85				0.8	1		0.8	1
内径(mm)	0.13	0.51	0.76	1.52	2.06	3.17	0.5	1	2	2.4	3
软管承压 (Mpa)	连续	0.1									
	间隔	0.1									

TUBING

中流量型软管

管号	13#	14#	19#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#	36#
软管截面 (比例1:1)											
国产管壁厚(mm)	1.6						2.4				
进口管壁厚(inch)	1/16"						3/32"				
国产管内径(mm)	0.8	1.6	2.4	3.2	4.8	6.4	7.9	4.8	6.4	7.9	9.6
进口管内径(inch)	1/32"	1/16"	3/32"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
软管承压 (Mpa)	连续	0.17			0.14	0.10	0.07	0.17			0.14
	间隔	0.27			0.24	0.14	0.10	0.27			0.24

大流量型软管

管号	73#	82#	88#	92#
软管截面 (比例1:1)				
国产管壁厚(mm)	3.3		4.8	
进口管壁厚(inch)	1/8"		3/16"	
国产管内径(mm)	9.6	12.7	12.7	25.4
进口管内径(inch)	3/8"	1/2"	1/2"	1"
软管承压 (Mpa)	连续	0.17	0.07	0.14
	间隔	0.27	0.14	0.14